



**EuroREK NS2 SL (EN1825) -
Sisäasennusmallin rasvanerotin,
asennus lattiaan päälle**

Maksimimitoitusvirtaama 2 l/s

C	Rasvan varastotilavuus		80 l	
B	Tehollinen tilavuus		700 l	
A	Lietteen varastotilavuus		200 l	
9	LISÄVARUSTE: Labcom -tiedonsiirtoyksikkö (x)		<input type="checkbox"/>	
8	LISÄVARUSTE: Imubox pikaliitinkotelo (x)		<input type="checkbox"/>	
7	LISÄVARUSTE: Imuyhde (DN80 laippayhde) (x)		<input type="checkbox"/>	
6	SET-2000 rasvahälytinjärjestelmä SET DM/3 ja SET/OE2 -antureilla			1
5	Lukittava kaasutiivis kansisto	PE-MD	D400	1
4	Tuuletusyhde	PVC	D110	1
3	Lähtöyhde	PE	D110	1
2	Tuloyhde	PVC	D110	1
1	Säiliö (pH3-10/Lämpötilankesto max. 50°C)	PE-MD	1640x750x1670 mm	1

Piirustuksen sisältö: **EuroREK NS2 SL rasvanerotin (EN1825)** Piirustuslaji: **ASIAKASKUVA**

Suunn. TP/TL Hyv. HT 19.03.2010 Piir.no 32AB06_s Päiväys: 19.03.2010 Mittakaava (A4): 1:25



WAVIN-LABKO OY
Labkotie 1
36240 KANGASALA
FINLAND
puh. 020 1285 200
fax. 0201285 280

Rokennuskohde:

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Oy:n omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.